

SR-BOXX 23-8 XL med låg

Materiale nr.: 1000012281 | Matchkode: SRBD 23-8 XL | EAN-kode: 4045294767457



- » Kan anvendes på over- og undersiden af SR5-hylder
- » Komfortabel adgang til indholdet pga. udtræksfunktion
- » Beskyttet mod støv af transparent låg
- » kan mærkes med mySortimo etiketter
- » Indvendigt rum, der kan tilpasses individuelt

Materialer og farve

Materiale:	PP PC
Farve:	Sortimo CoolGrey

Dimensioner

Rasterbredde:	2
Rasterdybde:	3
Rasterhøjde:	8
Udvendige mål:	443,7 x 243,8 x 136 mm
Indvendige mål:	415,9 x 178,8 x 123 mm
Brugbart areal:	0,074 m ²

Tekniske data

Vægt:	0,95 kg
Maksimal belastningskapacitet:	12 kg

SR-BOXX 23-8 XL med låg

Materiale nr.: 1000012281 | Matchkode: SRBD 23-8 XL | EAN-kode: 4045294767457

Tilbehør

	Materiale nr.	Markedsføringsbeskrivelse	Matchkode	EAN-kode
	1000012505	Skilleplade SR-BOXX 03-8 XL SR5	TB SRB 03-8 XL SR5	4045294773465
	6000011656	Låg SR-BOXX 23 XL	DSRB 23 XL	4045294766047
	6000011976	Labelclips SR-BOXX	BSC SR5	4045294779702

Beskrivelse

SR-BOXX 23-8 XL er den ideelle opbevaringsmulighed til smådele af enhver art. På den måde er SR-BOXXens funktionalitet i bilindretningen enestående. Muligheden for at integrere den i bilindretningen både på over- og undersiden af hylder gør udnyttelsen af den disponible opbevaringsplads optimal. Takket være udtræksfunktionen er der til enhver tid komfortabel adgang til indholdet. Ved at løfte lidt i BOXXen er det muligt at tage den helt ud af bilindretningen.

Det transparente låg lukker SR-BOXX 23-8 XL støvtæt og beskytter dens indhold mod smuds. Den transparente udførelse gør det muligt hele tiden at overskue indholdet. Derved sparer du den tidskrævende søgning efter materialer og forbrugsmidler, og desuden kan du hele tiden overskue beholdningen af dine smådele. Du konstaterer i god tid, hvornår der er behov for at fylde op og undgår derved dyre nedetider. Doseringslåget giver hurtig adgang til SR5 bilindretningen, uden at hele SR-BOXXen skal tages ud. For at man kan komme til hele indholdet, f.eks. for at fylde op, kan låget åbnes komplet.

Optimal orden på arbejdspladsen opnås ved at mærke SR-BOXXene med mySortimo labels. Kombineret med Sortimo-farvekoden bruger man mindre tid på at lede efter ting, og genopfyldningen bliver nemmere. For at kunne bruge labels kræves en mærkningsclips SR.

Indvendigt kan SR-BOXX 23-8 XL opdeles i bredden med op til to skilleplader 03-8 XL.